

**Garant****Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, derecha, Ø DC: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268463 20
GTIN	4045197470058
Clase de artículo	21X

**Descripción****Ejecución:**

Con refrigeración interior.  
Mango cilíndrico.

**Aplicación:**

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

**Nota:**

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

**Descripción técnica**

Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,33 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 35
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 10T3..
Ø nominal D	20 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	30 mm
Longitud total L	150 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 35	269028 35
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500