

**Garant**
**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 2,25 x D, izquierda, Ø DC: 26mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	268468 26
GTIN	4045197470263
Clase de artículo	21X

**Descripción**
**Ejecución:**

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico **con collar**.

**Aplicación:**

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

**Nota:**

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
  - **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**
- La herramienta de torneado y de taladrado **en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 x D.**

**Descripción técnica**

Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Ø nominal D	26 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 1305..
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,33 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 36
Longitud del mango L <sub>s</sub>	60 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	58,5 mm

Ø d <sub>2</sub>	40 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	73 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Juego de tornillos para plaquita Tipo 36	269028 36
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600