

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 2,25 x D, derecha, Ø DC: 18mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268467 18 |
| GTIN | 4045197470164 |
| Clase de artículo | 21X |

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico **con collar**.**Aplicación:**

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

La herramienta de torneado y de taladrado **en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 x D.**

Descripción técnica

| | |
|---|--------------|
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 34 |
| Ø de mango D _s | 25 mm |
| Plaquita de corte n.º 268472 - 268496 | WCHX 0903.. |
| Ø nominal D | 18 mm |
| Ø de taladro tolerancia D | 0 / +0,33 mm |
| Longitud del mango L _s | 56 mm |
| Longitud útil L ₁ | 40,5 mm |
| Ø d ₂ | 32 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Longitud de voladizo L _A | 53 mm |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 34 | 269028 34 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |