

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, derecha, Ø DC: 26mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268463 26
GTIN	4045197470065
Clase de artículo	21X

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración interior.
Mango cilíndrico.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

Descripción técnica

Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 1305..
Ø nominal D	26 mm
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,33 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 36
Ø de mango D _s	32 mm
Longitud útil L ₁	39 mm
Longitud total L	180 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 36	269028 36
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600