

**Garant****RC.X 1204, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260650 HB7120-1
GTIN	4045197818249
Clase de artículo	21G

## Descripción

RC.X 1204 HB7120-1 Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	RCMX 1204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado