

Garant
SCMT 09T308, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 09T308 HB7120-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	VS
Clase	HB7120-1
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado