

**Garant**
**SCMT 120404, Clase: HB7120-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Clase de artículo	21G

## Descripción

SCMT 120404 HB7120-1 Radio angular: 0,4 mm  
 Clase: HB7120-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 290 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	VS
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado