

Garant
SCMT 120408, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 120408 HB7120-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	VS
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado