

**Garant**
**SC. T 120404, Clase: HB7120-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Clase de artículo	21G

## Descripción

SC. T 120404 HB7120-1 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

## Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min

Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado