

**Garant**
**TCMT 110202, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260950 HB7120-1
GTIN	4045197818591
Clase de artículo	21G

### Descripción

TCMT 110202 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 290 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7120-1

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado