

Garant
TCMT 110208, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110208 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado