

Garant**VC.T 110302, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261364 HB7120-1
GTIN	4045197818867
Clase de artículo	21G

Descripción

VCMT 110302 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo

Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado