

Garant
VC. T 160404, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	261458 HB7120-1
GTIN	4045197818928
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Clase	HB7120-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado