

Garant**CC. T 060204, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VS

Tolerancia: MF

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Rompevirutas	VS
Clase	HB7140-1

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado