

Garant**CC. T 09T302, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 09T302 HB7140-1 Clase: HB7140-1
Rompevirutas: VS
Tolerancia: MF
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7140-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado