

Garant
CCMT 120408, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 120408 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	VS

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado