

**Garant****Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, derecha, Ø DC: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268463 8
GTIN	4045197468475
Clase de artículo	21X

**Descripción****Ejecución:**

Con refrigeración interior.  
Mango cilíndrico.

**Aplicación:**

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

**Nota:**

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 30
Ø nominal D	8 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,22 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0401..
Longitud útil L <sub>1</sub>	12 mm
Longitud total L	80 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 30

269028 30

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200