

**Garant**
**CC. T 060204, Clase: HB7140-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260142 HB7140-1
GTIN	4045197819024
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 060204 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min

Clase	HB7140-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado