

**Garant**
**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, izquierda, Ø DC: 15mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	268464 15
GTIN	4045197470096
Clase de artículo	21X

## Descripción

### Ejecución:

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico.

### Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

### Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

## Descripción técnica

Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,27 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0703..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 33
Ø nominal D	15 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	22,5 mm
Longitud total L	125 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 33

269028 33

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500