

Garant
CC. T 120404, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260158 HB7140-1
GTIN	4045197819062
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Clase	HB7140-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado