

**Garant**
**DC. T 070202, Clase: HB7140-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Clase de artículo	21G

### Descripción

DCMT 070202 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VS  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 260 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 260 m/min
Clase	HB7140-1
Aplicación principal	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	VS

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado