

Garant
DC. T 11T304, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T304 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado