

Garant
DC. T 11T308, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260464 HB7140-1
GTIN	4045197819178
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Clase	HB7140-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado