

Garant
SCMT 09T308, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 09T308 HB7140-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Clase	HB7140-1

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado