

**Garant**
**SC. T 120408, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Clase de artículo	21G

## Descripción

SC. T 120408 HB7140-1 Radio angular: 0,8 mm

Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado