

Garant
TCMT 110204, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260952 HB7140-1
GTIN	4045197819291
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110204 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado