

Garant**TC. T 110202, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 110202 HB7140-1 Clase: HB7140-1
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7140-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado