

**Garant****TC. T 110204, Clase: HB7140-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260982 HB7140-1
GTIN	4045197819345
Clase de artículo	21G

## Descripción

TC. T 110204 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

## Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7140-1
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado