

Garant**TC. T 16T304, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 16T304 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	VM
Clase	HB7140-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado