

Garant
VC. T 110304, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	261454 HB7140-1
GTIN	4045197819505
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 110304 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7140-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado