

Garant**WCHX 090304, Tipo: ALU**

Datos de pedido

Número de pedido	268488 ALU
GTIN	4045197470768
Clase de artículo	21K

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463 – 268468; tamaño 18.
adecuado para Ø de herramienta D_c: 18 mm

Clase: HU70AL

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 300 - 600 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 180 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	N
Aplicación secundaria	K
Radio angular	0,5 mm
Velocidad de corte v _c aplicación secundaria	180 m/min
Velocidad de corte v _c aplicación principal	300 - 600 m/min
Tipo	ALU
Clase	HU70AL
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	WCHX 090304
Número de cambios/cortes	3
adecuado para Ø de herramienta D _c	18 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado