

**Garant**
**WCHX 090304, Tipo: SM**


## Datos de pedido

Número de pedido	268488 SM
GTIN	4045197470782
Clase de artículo	21K

## Descripción

### Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463 – 268468; tamaño 18.  
adecuado para Ø de herramienta D<sub>c</sub>: 18 mm

Clase: HB7120

Velocidad de corte v<sub>c</sub> aplicación principal: 110 - 220 m/min

Velocidad de corte v<sub>c</sub> aplicación secundaria: 110 - 140 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación principal	110 - 220 m/min
Aplicación principal	P
Tipo	SM
Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación secundaria	110 - 140 m/min
Aplicación secundaria	M
Radio angular	0,5 mm
Clase	HB7120
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	WCHX 090304
Número de cambios/cortes	3
adecuado para Ø de herramienta D <sub>c</sub>	18 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado