

Garant**Pies de rey, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG4101 150
GTIN	4069515051316
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Corredera optimizada ergonómicamente. Lectura sin errores mediante escala aplanada de color.

Superficies de medición con lapeado de precisión. Lectura mejor mediante escala aplanada de color.

Suministro:

5 pies de rey analógicos n.º 410100 150.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

División	1/128 pul
Longitud del pico	40 mm
Desviación de medición E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Calibración	A1
Embalaje	Estuche

Hoja de datos

División	1/20 mm
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Lectura	5 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG4101 150