


Garant**Tuerca de apriete OZ, Gama de sujeción de cono de sujeción: 2-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- La tuerca está templada por cementación y rectificada a todo alrededor.
- Con anillo de empuje provisto de rodamiento de bolas para conseguir fuerzas de retención más altas y propiedades de concentricidad mejores.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción OZ n.º 300695; 302460; 302462; 302475 y n.º 302477.

Descripción técnica

Longitud total L	24 mm
Gama de sujeción de cono de sujeción	2 - 16 mm
Par de apriete máximo	100 Nm
Rosca	M33×1,5
Ø exterior D	43 mm
Norma	DIN 6388 D

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete

Accesorios

Llave de gancho con uña para Ø exterior de tuerca 40/42 mm	628400 40/42
--	--------------