



Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P, DI32, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm): 12mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 309668 12 |
| GTIN | 2050001705297 |
| Clase de artículo | 34F |

Descripción

Ejecución:

Mini = todos los tamaños con "M", forma constructiva muy fina.

MiniSchlank = tamaño con "MS", forma constructiva extremadamente fina.

Cónico = todos los tamaños con "C".

Estándar = todos los otros tamaños.

Discos de obturación de alta presión vulcanizados hasta 80 bares.

Transición del Ø de sujeción 0,5 mm (+0,4 / -0,1).

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER CP n.º 309665 tam. 32DI.

Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del **sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.**

La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.

- **Discos de obturación crecientes en intervalos de 0,5 mm a petición.**
- **Discos de obturación DI40 a petición.**

No es compatible con otros sistemas de discos de obturación.

Descripción técnica

| | |
|------------------|---|
| Ø de sujeción | 12 mm |
| Serie | Centro P |
| Para tipo | D132 |
| Ø exterior D | 26,2 mm |
| Altura L | 2 mm |
| Tipo de producto | Accesorios para portapinzas de sujeción |