

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 40/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273790 40/4
GTIN	4045197578891
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	49 mm
Desplazamiento central L_3	27 mm
$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	13 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Longitud total L	350 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	60 mm
Ø de mango D_s	40 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20

Tornillo ajuste Tipo 8

279815 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500