

**Garant**
**Lama de tronzar, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w: 32/2 mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	273780 32/2
GTIN	4045197607287
Clase de artículo	21W

## Descripción

### Aplicación:

En combinación con plaquitas de tronzar n.º 273656 - 273670.

### Idóneo para :

Soporte n.º 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (soporte VDI).

### Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

### Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Posibilidad de tronzado axial: no

Para Ø máximo de pieza de trabajo: 60 mm

Altura h<sub>1</sub>: 25 mm

Longitud total L<sub>tot</sub>: 150 mm

## Descripción técnica

Para Ø máximo de pieza de trabajo	60 mm
Ancho de tronzado w	2 mm
Altura de lama h <sub>5</sub>	32 mm
Altura h <sub>1</sub>	25 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	150 mm
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado