

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 32/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273790 32/5
GTIN	4045197640338
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	5 mm
Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
t _{máx.} mecanizado interior	11,5 mm
Longitud total L	300 mm
Voladizo L ₁ de los soportes retraídos	50 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX20

674248 TX20

Tornillo ajuste Tipo 8

279815 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500