

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 40/5mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273790 40/5 |
| GTIN | 4045197640345 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------------|
| Tornillo | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| Desplazamiento central L_3 | 27 mm |
| Ancho de tronzado w | 5 mm |
| Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$ | 49 mm |
| $t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior | 13 mm |
| Longitud total L | 350 mm |
| Voladizo L_1 de los soportes retraídos | 60 mm |
| Ø de mango D_s | 40 mm |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | sí |
| Posibilidad de tronzado axial | sí |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20

Tornillo ajuste Tipo 8

279815 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500