

**Garant**
**Lama de tronzar, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w: 32/4 mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	273780 32/4
GTIN	4045197607904
Clase de artículo	21W

## Descripción

### Aplicación:

En combinación con plaquitas de tronzar n.º 273656 - 273670.

### Idóneo para :

Soporte n.º 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (soporte VDI).

### Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

### Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Posibilidad de tronzado axial: no

Para Ø máximo de pieza de trabajo: 110 mm

Altura h<sub>1</sub>: 25 mm

Longitud total L<sub>tot</sub>: 150 mm

## Descripción técnica

Altura de lama h <sub>5</sub>	32 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	110 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Altura h <sub>1</sub>	25 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	150 mm
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado