



Bomba de grasa manual profesional con boquilla, Contenido: 60ml



Datos de pedido

Número de pedido	083557 60
GTIN	4024937600290
Clase de artículo	08H

Descripción

Ejecución:

Prensas de alta presión galvanizadas de alta calidad **100 % estancas**.

Intervalo de empleo: Para necesidades de lubricación reducidas en vehículos y máquinas. Para el transporte limpio en cajas para herramientas o en el compartimento para herramientas básicas en vehículos o en máquinas. Caudal: 0,3 cm³/carrera como máx. Presión: máx. 250 bar. apto para grasas de consistencia media (clase 2) y aceites de alta viscosidad.

Descripción técnica

Contenido	60 ml
Tipo de boquilla	Universal
Ø depósito de prensa	30,5 mm
Longitud total	170 mm
Presión de trabajo	250 bar
Material recipiente	Acero pavonado

Tipo de producto

Bomba de grasa