



## Soporte intercambiable WB Mecanizado interior, Tipo / Ø interior R: 2/40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Clase de artículo	33P

### Descripción

#### Aplicación:

Para el asiento de **casquillos de cono Morse**, casquillos ranurados **y** para el asiento **directo** de **barras de mandrinar grandes** (tipo WB).

### Descripción técnica

Ø interior R	40 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas

### Accesorios

Casquillo de sujeción para vástago CM Tipo / MK 2/4	316240 2/4
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 2/10 mm	316260 2/10

Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 2/15 mm	316260 2/15
Casquillo de sujeción para vástago CM Tipo / MK 2/3	316240 2/3
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 2/12 mm	316260 2/12
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 2/16 mm	316260 2/16
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 2/32 mm	316260 2/32
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 2/20 mm	316260 2/20
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 2/25 mm	316260 2/25