



Soporte intercambiable WB Mecanizado interior, Tipo / Ø interior R: 3/50mm



Datos de pedido

Número de pedido	316200 3/50
GTIN	4045197318817
Clase de artículo	33P

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de **casquillos de cono Morse**, casquillos ranurados y para el asiento **directo** de **barras de mandrinar grandes** (tipo WB).

Descripción técnica

Ø interior R	50 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas

Accesorios

Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 3/25 mm	316260 3/25
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 3/20 mm	316260 3/20

Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 3/32 mm	316260 3/32
Casquillo de sujeción para vástago CM Tipo / MK 3/3	316240 3/3
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 3/40 mm	316260 3/40
Casquillo de sujeción para vástago CM Tipo / MK 3/4	316240 3/4