




Contraplato de cono corto ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / cono: 250/6 mm



Datos de pedido

Número de pedido	317700 250/6
GTIN	4019208078946
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. **Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.**

Para cabezales de husillo **ASA B 5.9 modelo D 1** (Camlock) y **DIN 55029**.

Material:

Fundición especial.

Ø cono d₂: 106,39 mm

Grosor B: 36 mm

Cantidad de pernos Camlock: 6

Descripción técnica

Ø cono d ₂	106,39 mm
Ø exterior d ₁	250 mm
Grosor B	36 mm

Tamaño del cono	6
Cantidad de pernos Camlock	6
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno