



## Soporte intercambiable WB Mecanizado interior, Tipo / Ø interior R: 4/60mm



### Datos de pedido

Número de pedido	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Clase de artículo	33P

### Descripción

#### Aplicación:

Para el asiento de **casquillos de cono Morse**, casquillos ranurados y para el asiento **directo** de **barras de mandrinar grandes** (tipo WB).

### Descripción técnica

Ø interior R	60 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas

### Accesorios

Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 4/25 mm	316260 4/25
Casquillo de sujeción para vástago CM Tipo / MK 4/5	316240 4/5

Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 4/32 mm	316260 4/32
Casquillo de sujeción para vástago CM Tipo / MK 4/4	316240 4/4
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 4/40 mm	316260 4/40
Casquillo de sujeción para mango cilíndrico Tipo / Ø de sujeción 4/50 mm	316260 4/50