

**Contraplato de cono corto DIN 55027, Ø d1 / cono: 160/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317500 160/5
GTIN	4019208078656
Clase de artículo	33R

Descripción**Ejecución:**

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. **Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.**

Para cabezales de husillo **DIN 55027** o ISO 702/III (igual que la norma antigua **DIN 55022**) con espárragos y tuercas con collar.

Material:

Acero C45

Descripción técnica

Grosor B	21 mm
Ø cono d ₂	82,575 mm
Tamaño del cono	5
Cantidad de espárragos	4

Ø exterior d ₁	160 mm
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno