



Contraplato de cono corto ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / cono: 315/8 mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 317700 315/8 |
| GTIN | 4019208028583 |
| Clase de artículo | 33R |

Descripción
Ejecución:

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. **Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.**

Para cabezales de husillo **ASA B 5.9 modelo D 1** (Camlock) y **DIN 55029**.

Material:

Fundición especial.

Ø cono d₂: 139,735 mm

Grosor B: 39 mm

Cantidad de pernos Camlock: 6

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|------------|
| Cantidad de pernos Camlock | 6 |
| Grosor B | 39 mm |
| Ø cono d ₂ | 139,735 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del cono | 8 |
| Ø exterior d ₁ | 315 mm |
| Tipo de producto | Accesorios para plato de torno |