



## Portabrocas corto Forma A, HSK-A 63, Gama de sujeción: 2,5-16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	307730 2,5-16
GTIN	2050001690036
Clase de artículo	33W

### Descripción

#### Ejecución:

- Para giro a derecha y a izquierda.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

#### Suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

#### Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

### Descripción técnica

Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW 6
Tipo de construcción	estándar
Longitud de voladizo medida A	109 mm
Gama de sujeción	2,5 - 16 mm
Ø exterior D	57 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893-1
Norma asiento	DIN 69882-7
Forma	A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 30 μm
Par de apriete máximo $M_{d\text{ máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto

---

## Accesorios

Destornillador de 6 caras, con mango transversal Hexágono 6 mm	627481 6
---	----------