


**Contraplato de cono corto DIN 55027, Ø d1 / cono: 250/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317500 250/8
GTIN	4019208078724
Clase de artículo	33R

Descripción**Ejecución:**

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centrado según DIN 6350 A. **Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.**

Para cabezales de husillo **DIN 55027** o ISO 702/III (igual que la norma antigua **DIN 55022**) con espárragos y tuercas con collar.

Material:

Acero C45

Descripción técnica

Tamaño del cono	8
Ø exterior d ₁	250 mm
Ø cono d ₂	139,735 mm
Grosor B	26 mm

Cantidad de espárragos	4
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno