

**Contraplato bruto para platos planos espirales, Ø exterior D: 92 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317000 92
GTIN	4019208002941
Clase de artículo	33R

Descripción**Ejecución:**

Colado de forma limpia, sin mecanizar, arenado, medida excedente amplia.

Aplicación:

Fijación de **platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 a cabezales de husillo DIN 800**. El contraplato bruto ha de mecanizarse y adaptarse por las partes de la máquina y el plato.

Material:

Fundición gris

Idóneo para :

Platos de tres mordazas n.º 310100; 310500, platos de cuatro mordazas **n.º 312000; 312500** y platos de torno combinados **n.º 315630**.

adecuado para Ø de plato: 80 mm

Ø collar d_2 : 56 mm

Ø de la perforación d_3 : 20 mm

Altura h_1 : 47 mm

Grosor de contraplato h_2 : 15 mm

Descripción técnica

Ø de la perforación d ₃	20 mm
Ø exterior D	92 mm
adecuado para Ø de plato	80 mm
Ø collar d ₂	56 mm
Altura h ₁	47 mm
Grosor de contraplato h ₂	15 mm
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno